



Инструкция по эксплуатации

Светодиодный осветитель Raylab RL-0108 Kit кольцевой

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab.

Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы. Сохраните инструкцию на случай, если она понадобится в будущем.

Комплекты кольцевого света Raylab — комплекты света для блогеров, визажистов и видеоконференций. Благодаря кольцевой конструкции, лампа создает ровный свет, обеспечивающий заполнение теней или световой рисунок. При этом не создает глубокие тени в районе носа и глаз, как это делают световые панели. Универсальный держатель для смартфона в комплекте надежно удержит его в нужном положении на протяжении всей съемки. Стойка с широким диапазоном регулировок обеспечивает устойчивое положение комплекта. А удобные пульты управления позволяют изменять цветовую температуру, яркость или управлять записью через Bluetooth.

Технические характеристики

Модель	RL-0108 Kit	RL-0110 Kit	RL-0210 Kit	RL-0310R Kit	RL-0112 Kit
Размер светового кольца	20 см (8")	26 см (10")	26 см (10")	26 см (10")	30 см (12")
Цветовая температура	3200-5500K	3000-6500K	3000-6500K	RGB	3200-5500K
Световой поток	800 Лм	1000 Лм	1000 Лм	1000 Лм	2200 Лм
Мощность лампы	5 Вт	13 Вт	13 Вт	13 Вт	23 Вт
Управление яркостью	10	10	10	18	10
Кол-во светодиодов	72	120	120	168	192
Срок службы светодиодов	50 000 ч	50 000 ч	50 000 ч	50 000 ч	50 000 ч
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85	≥ 85
Регулировка держателя	50-85 мм	65-85 мм	65-85 мм	65-85 мм	63-93 мм
Материал держателя	пластик, алюминий	пластик, алюминий	пластик, алюминий	пластик, алюминий	пластик, алюминий
Угол наклона держателя	360°	360°	360°	360°	360°
Высота стойки	45-160 см	50-140 см	6 см	50-140 см	62-160 см
Материал стойки	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	сталь
Управление	Ручное / Пульт ДУ	Ручное / Пульт ДУ	Ручное / Пульт ДУ	Ручное / Пульт ДУ	Ручное / Пульт ДУ
Питание	USB:5V/400MA	USB:5V/400MA	USB:5V/400MA	USB:5V/400MA	DC 12V, 3A
Вес без упаковки	755 гр	925 гр	415 гр	945 гр	1090 гр

Комплектация

Модель	RL-0108 Kit	RL-0110 Kit	RL-0210 Kit	RL-0310R Kit	RL-0112 Kit
Кольцевая лампа	+	+	+	+	+
Стойка / штатив	+	+	+	+	+
Держатель для смартфона	+	+	+	+	+
Панель управления лампой (на адаптере)	+	+	+	+	-
Пульт дистанционного управления лампой	-	-	-	-	+
Пульт управление смартфоном (Bluetooth)	+	+	+	+	-
Сетевой кабель	+	+	+	+	+
Сумка для хранения и транспортировки	-	-	-	-	+

Использование оборудования

1. Достаньте все части комплекта из коробки.
2. Раздвиньте стойку и снимите защитный колпачок. Отрегулируйте положение по высоте и ширине основания, зафиксируйте с помощью замков.
3. Вкрутите шаровую головку в лампу и установите комплект на стойку.
4. Установите держатель телефона, отрегулируйте положение по ширине и наклон.
5. Придерживая рукой лампу, ослабьте винт на шаровой головке и установите необходимый наклон лампы. Закрутите винт шаровой головки.
6. Выберите яркость и цветовую температуру на панели управления лампы или на пульте управления (согласно комплектации).
7. Используйте пульт управления для записи и остановки видео на смартфоне. Для этого включите на смартфоне Bluetooth и найдите пульт как новое устройство.
8. Включите камеру на смартфоне.
9. Закрепите смартфон на держателе. В случае, если размеры держателя не позволяют его установить, не применяйте усилие, замените держатель на подходящий.

Важно

Не подвергайте воздействию экстремальных температур (более 80° и менее - 40°С). Не погружайте прибор в воду и не оставляйте под дождем. Для очистки изделия пользуйтесь мягкой тканью. Любые абразивные средства могут привести к повреждению покрытия. Во избежание повреждений перевозите и храните комплект в разобранном виде. Берегите набор от детей и животных. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации товаров – 1 год со дня продажи. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в авторизованный сервисный центр Raylab. Обмен неисправного товара осуществляется в соответствии с правилами обмена промышленных товаров, купленных в торговой сети. Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются. Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным. В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.